

Fiche technique

Garant GRIDLINE

Etabli, ouverture à gauche, porte à droite et 1 tiroir, Plan de travail en hêtre multiplis, 20x20G, Long. plan de travail: 1500mm



Données de commande

N° commande	920824 1500
GTIN	4062406207076
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.

Bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

Livraison:

Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 125

Hauteur de porte (droite) mm: 375

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. **Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035**.

Description technique

Fiche technique

Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	107 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Largeur bâti	1300 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur bâti	700 mm
Surface utile de tiroir en G	20x20
Profondeur plan de travail	750 mm
Série	Ready-to-go
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur	850 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	1
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd
Attribut des noms de produit	20x20G

Fiche technique

Type de produit

Etabli