

Plancher de sécurité en bois imprégné avec 1×chanfrein côté long et profil d'arrêt double côté large, Largeur 80 cm, Longueur plancher: 150cm



Données de commande

N° commande	964862 150
GTIN	4047482136281
Classe d'article	96C

Description

Exécution:

Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Assemblage des lamelles par des câbles en acier inoxydable, 3 mm d'épaisseur. Bouchon et capuchons en laiton. Les pieds en caoutchouc élastique en NBR empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Grâce à l'imprégnation, ces planchers conviennent particulièrement à une utilisation avec des huiles et lubrifiants. Entretien : enrouler le plancher en bois.

Hauteur: env. 35 mm

Poids: env. 13 kg/m²

Norme: Testés concernant les propriétés antidérapantes (R11) et l'espace de refoulement (V10) par l'IFA (Institut pour la sécurité au travail de l'assurance accident obligatoire allemande).

Profil d'arrêt:

Chanfrein supplémentaire du **côté large du plancher**.

Chanfrein:

Chanfrein supplémentaire **le long** du plancher à 45°.

Description technique

Poids	18,5 kg
Longueur plancher	150 cm
Référence fabricant	Planchers en bois
Attribut des noms de produit	Largeur 80 cm
Largeur plancher	80 cm

Type de produit

Planchers en bois