

Garant**Clés mixtes, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	613600 11
GTIN	4062406220037
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique.
Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil **HT-Drive**.

Norme:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Matière(s):**

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.

Avantage :

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur mâchoires max. h1	5,5 mm
Ouverture	11 mm
Longueur de clé L	135 mm
Hauteur de bague maximale h _{2 max}	10 mm
Norme	DIN 3113 A

Norme	ISO 3318
Norme	ISO 7738
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés