

**Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 25X9mm****Données de commande**

N° commande	149310 25X9
GTIN	4062406219758
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. **Jusqu'à la réf. 65x25** en zinc moulé, **à partir de la réf. 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Description technique

Pour Ø filière	25 mm
Longueur totale	210 mm
Hauteur	9 mm
Nombre de vis de fixation	5
Norme	EN 22568
Type de produit	Porte-filières 90x36