

**Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 38X14mm****Données de commande**

N° commande	149310 38X14
GTIN	4062406219796
Classe d'article	12L

**Description****Exécution:**

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. **Jusqu'à la réf. 65x25** en zinc moulé, à **partir de la réf. 75x20** en acier.

**Utilisation:**

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

**Description technique**

Longueur totale	310 mm
Pour Ø filière	38 mm
Hauteur	14 mm
Nombre de vis de fixation	5
Norme	EN 22568
Type de produit	Porte-filières 90x36