



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 75X30mm



Données de commande

N° commande	149310 75X30
GTIN	4062406219895
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. **Jusqu'à la réf. 65x25** en zinc moulé, **à partir de la réf. 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Description technique

Hauteur	30 mm
Longueur totale	700 mm
Pour Ø filière	75 mm
Nombre de vis de fixation	5
Norme	EN 22568
Type de produit	Porte-filières 90x36