

Garant**Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 27X30mm****Données de commande**

N° commande	615600 27X30
GTIN	4062406221065
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côtés œil avec profil **HT-Drive**.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.

Avantage

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Longueur de clé L	360 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture de clé 1	27 mm
Ø bague maximal D ₂ max	44 mm
Ouverture de clé 2	30 mm

Ø bague maximal D ₁ max	40 mm
Position de l'œil	75 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Œil fortement coudé	oui
Œil ouvert	non
Type de produit	Clés