

Garant**Clé à fourches, Ouverture: 21X24mm****Données de commande**

N° commande	610600 21X24
GTIN	4062406220389
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé optimisé permettant une bonne préhension et un travail ergonomique.

Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, résistant à l'écaillage, chromé mat.

Description technique

Hauteur mâchoires max. h	8 mm
Largeur mâchoires max. b1	47 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture de clé 2	24 mm
Longueur de clé L	250 mm
Largeur mâchoires max. b2	53 mm
Ouverture de clé 1	21 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré

Position de la mâchoire 2	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés