

Garant**Clé à fourches, Ouverture: 14X17mm****Données de commande**

N° commande	610600 14X17
GTIN	4062406220280
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé optimisé permettant une bonne préhension et un travail ergonomique.

Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, résistant à l'écaillage, chromé mat.

Description technique

Largeur mâchoires max. b2	39 mm
Hauteur mâchoires max. h	6 mm
Ouverture de clé 1	14 mm
Longueur de clé L	205 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Largeur mâchoires max. b1	33 mm
Ouverture de clé 2	17 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré

Position de la mâchoire 2	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés