

Garant**Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 13mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 614600 13 |
| GTIN | 4062406220648 |
| Classe d'article | 61A |

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côté œil coudé.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive: Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **HT-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

| | |
|--|----------|
| Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm |
| Hauteur de bague maximale h _{2 max} | 10 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Ouverture | 13 mm |
| Longueur de clé L | 195 mm |
| Position de l'œil | 10 degré |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome |
| Surface | chromé sur nickel |
| Anti-déflagrant | non |
| Œil fortement coudé | oui |
| Type de produit | Clés |