

**Garant****Clé à fourches, Ouverture: 12X13mm****Données de commande**

N° commande	610600 12X13
GTIN	4062406220228
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé optimisé permettant une bonne préhension et un travail ergonomique.

Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

**Norme:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, résistant à l'écaillage, chromé mat.

**Description technique**

Largeur mâchoires max. b2	31 mm
Ouverture de clé 1	12 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Largeur mâchoires max. b1	29 mm
Hauteur mâchoires max. h	6 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Longueur de clé L	170 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré

Position de la mâchoire 2	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés