

**Garant****Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 18X21 mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 615600 18X21  |
| GTIN             | 4062406220983 |
| Classe d'article | 61A           |

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côtés œil avec profil **HT-Drive**.

**Norme:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

**Remarque(s):**

**HT-Drive** – Le profil parfaitement adapté.

**Avantage**

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**Description technique**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Ø bague maximal D <sub>1</sub> max | 28 mm    |
| Longueur de clé L                  | 300 mm   |
| Ouverture de clé 1                 | 18 mm    |
| Dim. ouvertures de clés            | métrique |
| Ø bague maximal D <sub>2</sub> max | 32 mm    |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Ouverture de clé 2     | 21 mm                    |
| Position de l'œil      | 75 degré                 |
| Procédé de fabrication | forgé                    |
| Matériau               | Acier au chrome-vanadium |
| Surface                | chromé mat               |
| Œil fortement coudé    | oui                      |
| Œil ouvert             | non                      |
| Type de produit        | Clés                     |