

**Garant****Filière, G: G2.1/2**

## Données de commande

N° commande	142060 G2.1/2
GTIN	4062406224301
Classe d'article	11K

## Description

**Exécution:**

Filière **hexagonale sans** entrée GUN; pour reprise à la main.

**Utilisation:**

**Pour filetages gaz cylindriques** DIN ISO 228/1.

Norme: DIN 382

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 75,18 mm

Ouverture: 115 mm

Hauteur: 22 mm

## Description technique

Hauteur	22 mm
Filets au pouce	11
Ouverture	115 mm
Filetage Ø	75,18 mm
Taille de filetage	G2.1/2

Classe de tolérance	A
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		