

Garant
Filière, G-LH: W2


Données de commande

N° commande	141550 W2
GTIN	4062406223908
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages Whitworth suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.

Description technique

Filetage Ø	50,8 mm
Sens de la coupe	droite
Classe de tolérance	moyen
Taille de filetage	W2
Filets au pouce	4,5
Hauteur	36 mm
Ø ext.	90 mm

Type de filetage	BSW
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		