

**Garant****Filière 6g, M: M56**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 140300 M56    |
| GTIN             | 4062406221645 |
| Classe d'article | 11K           |

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue.  $\geq$  **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 5,5 mm

Ø ext.: 105 mm

Hauteur: 36 mm

## Description technique

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ø ext.              | 105 mm    |
| Hauteur             | 36 mm     |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Pas                 | 5,5 mm    |
| Taille de filetage  | M56       |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type de filetage | M        |
| Angle de flanc   | 60 degré |
| Type d'outils    | HSS      |
| Norme            | EN 22568 |
| Sens de la coupe | droite   |
| Type de produit  | Filière  |

### Données utilisateur

|                               | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts)        | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Huile                         | adaptée             |                |          |
| à sec                         | moyennement adaptée |                |          |