

Garant**Filière HSS, MF: 62X1,5**

Données de commande

N° commande	141050 62X1,5
GTIN	4062406222871
Classe d'article	11K

Description

Exécution:Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.****Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 105 mm

Hauteur: 22 mm

Description technique

Pas	1,5 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Ø ext.	105 mm
Hauteur	22 mm
Taille de filetage	M62×1,5

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		