

Garant**Filière, G: G3**

Données de commande

N° commande	142060 G3
GTIN	4062406224158
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière **hexagonale sans** entrée GUN; pour reprise à la main.

Utilisation:

Pour filetages gaz cylindriques DIN ISO 228/1.

Norme: DIN 382

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 87,88 mm

Ouverture: 130 mm

Hauteur: 25 mm

Description technique

Hauteur	25 mm
Filets au pouce	11
Ouverture	130 mm
Filetage Ø	87,88 mm
Taille de filetage	G3

Classe de tolérance	A
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		