

Garant**Filière, G: G3**

Données de commande

N° commande	142050 G3
GTIN	4062406224035
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages gaz cylindriques DIN ISO 228/1.

Norme: EN 24231

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 87,53 mm

Ø ext.: 130 mm

Hauteur: 25 mm

Description technique

Filetage Ø	87,53 mm
Sens de la coupe	droite
Classe de tolérance	A
Taille de filetage	G3

Ø ext.	130 mm
Hauteur	25 mm
Filets au pouce	11
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 24231
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		