

Garant**Filière HSS-E, MF: 25X1,5****Données de commande**

N° commande	141055 25X1,5
GTIN	4062406223663
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.****Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 55 mm

Hauteur: 16 mm

Description technique

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Ø ext.	55 mm
Hauteur	16 mm
Pas	1,5 mm

Taille de filetage	M25×1,5
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		