

Garant**Filière, G: G5/8**

Données de commande

N° commande	142060 G5/8
GTIN	4062406224097
Classe d'article	11K

Description

Exécution:Filière **hexagonale sans** entrée GUN; pour reprise à la main.**Utilisation:****Pour filetages gaz cylindriques** DIN ISO 228/1.

Norme: DIN 382

Filets au pouce: 14

Filetage Ø: 22,91 mm

Ouverture: 50 mm

Hauteur: 16 mm

Description technique

Hauteur	16 mm
Filetage Ø	22,91 mm
Ouverture	50 mm
Filets au pouce	14
Taille de filetage	G5/8

Classe de tolérance	A
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		