

**Garant**
**Filière, UNF: 1.1/8-12**


## Données de commande

N° commande	142620 1.1/8-12
GTIN	4062406224271
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

### Utilisation:

**Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.**

Classe de tolérance: 2A

Filets au pouce: 12

Filetage Ø: 28,56 mm

Ø ext.: 65 mm

Hauteur: 18 mm

## Description technique

Filets au pouce	12
Ø ext.	65 mm
Filetage Ø	28,56 mm
Hauteur	18 mm

Taille de filetage	1.1/8-12 UNF
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	UNF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Classe de tolérance	2A
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		