

Garant**Filière, G: G1.1/8**

Données de commande

N° commande	142060 G1.1/8
GTIN	4062406224110
Classe d'article	11K

Description

Exécution:Filière **hexagonale sans** entrée GUN; pour reprise à la main.**Utilisation:****Pour filetages gaz cylindriques** DIN ISO 228/1.

Norme: DIN 382

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 37,9 mm

Ouverture: 70 mm

Hauteur: 20 mm

Description technique

Ouverture	70 mm
Hauteur	20 mm
Filetage Ø	37,9 mm
Filets au pouce	11
Taille de filetage	G1.1/8

Classe de tolérance	A
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		