

Garant**Filière hexagonale, M: M3,5****Données de commande**

N° commande	140920 M3,5
GTIN	4062406221850
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Forme hexagonale pour clés standard. **Sans** entrée GUN. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Remarque(s):

Pour la reprise de filetages endommagés ou dans des endroits difficiles.

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,6 mm

Ouverture: 18 mm

Hauteur: 5 mm

Description technique

Pas	0,6 mm
Ouverture	18 mm
Hauteur	5 mm
Taille de filetage	M3,5
Sens de la coupe	droite

Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		