

**Garant****Filière, G-LH: W1.1/4**

## Données de commande

N° commande	141550 W1.1/4
GTIN	4062406223885
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

### Utilisation:

**Pour filetages Whitworth** suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.

## Description technique

Filetage Ø	31,75 mm
Sens de la coupe	droite
Classe de tolérance	moyen
Taille de filetage	W1.1/4
Ø ext.	65 mm
Hauteur	25 mm
Filets au pouce	7

Type de filetage	BSW
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		