

**Garant**
**Filière, G: G1.3/8**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 142050 G1.3/8 |
| GTIN             | 4062406223991 |
| Classe d'article | 11K           |

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

### Utilisation:

**Pour filetages gaz cylindriques** DIN ISO 228/1.

Norme: EN 24231

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 44,32 mm

Ø ext.: 90 mm

Hauteur: 22 mm

## Description technique

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Filetage Ø          | 44,32 mm |
| Sens de la coupe    | droite   |
| Classe de tolérance | A        |
| Taille de filetage  | G1.3/8   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Hauteur          | 22 mm    |
| Ø ext.           | 90 mm    |
| Filets au pouce  | 11       |
| Type de filetage | G        |
| Angle de flanc   | 55 degré |
| Type d'outils    | HSS      |
| Norme            | EN 24231 |
| Type de produit  | Filière  |

### Données utilisateur

|                               | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts)        | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Huile                         | adaptée             |                |          |
| à sec                         | moyennement adaptée |                |          |