

Garant
Filière HSS, MF: 12X0,75


Données de commande

N° commande	141050 12X0,75
GTIN	4062406222079
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.**

Entrée sur 1 3/4 filet.

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,75 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 11 mm

Description technique

Ø ext.	38 mm
Hauteur	11 mm
Pas	0,75 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M12×0,75

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		