



## Etalon de dureté HRC, Valeur de dureté env.: 20



### Données de commande

N° commande	495150 20
GTIN	2050002070042
Classe d'article	49L

### Description

#### Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

#### Avantage(s):

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

#### Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

#### Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. **Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

Emballage: Boîte robuste

Ø: 115 mm

Hauteur: 12 mm

### Description technique

Valeur de dureté env.	20
Méthode de contrôle	HRC

Hauteur	12 mm
Ø	115 mm
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté