



Scie circulaire électroportative, Type: GKS55GCE



Données de commande

N° commande	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Puissantes scies circulaires avec

- **Blocage de broche.**
- **Régulation électronique constante.**
- **Aspiration des poussières.**
- **Démarrage progressif.**
- **Compatibles avec les rails de guidage (FSN 1600).**

Scie circulaire électroportative puissante légère et compacte.

- **Vitesse de rotation variable pour adapter la vitesse de coupe au matériau à couper.**
- **Lignes de coupe identiques pour coupes à 90° et à 45°.**
- **Profondeur de coupe élevée: Deux vitesses pour des capacités de coupe supérieures.**
- **Frein moteur et démarrage progressif pour un sciage en toute sécurité.**

Livraison:

Avec 6 pans creux, lame de scie en carbure (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), guide d'onglet, adaptateur de vide, butée parallèle, L-BOXX 238.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire, voir 583920.

Description technique

Ø lame de scie	165 mm
Vibrations maximales suivant EN	4 m/s ²
Vitesse de rotation max.	4700 min ⁻¹
Référence fabricant	GKS 55+ GCE
Ø alésage lame de scie	20 mm
Puissance absorbée	1350 W
Profondeur de coupe max. 90°	63 mm
Poids	3,8 kg
Exécution	Scie circulaire électroportative
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Scies

Accessoires

Lame de scie circulaire expert for Aluminium Ø lame D 165 mm

583920 165