


**Garant****Table de travail à réglage en hauteur électrique Plan de travail Eluplan de couleur foncée, Type: 1500****Données de commande**

N° commande	920337 1500
GTIN	4062406229115
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Table de travail avec réglage en hauteur électrique pour activités de montage légères assis et debout. Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. En cas de montage en rangée, des tôles de cisaillement supplémentaires sont nécessaires.

**Accessoire(s):**

Tôles perforées 920360 et 920365, tôles de cisaillement 920356 et 920357. Commander séparément.

**Coloris:**

Pieds réglables en hauteur en noir. Renforts en anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la charge admissible en conséquence. Livré complètement monté.

**Description technique**

Vitesse de levage	22 mm/s
Profondeur plan de travail	800 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Largeur	1500 mm

Epaisseur plan de travail	50 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	610 - 1200 mm
Capacité de charge en continu	350 kg
Capacité de charge maximale	350 kg
Profondeur	800 mm
Poids	82 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	350 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de produit	Tables de travail