

**Bottines à lacets noires/orange VX 7600, S3 NB, Pointure UE: 50****Données de commande**

N° commande	092680 50
GTIN	
Classe d'article	09C

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité VARIO FLEX avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®.

- **Tige en cuir lisse souple.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Dynamics (résistante à la chaleur jusqu'à env. 220 °C).**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092681. Comprend l'élément amortisseur rouge et noir

Description technique

Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
--------------------	----------------

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Résistance à la pénétration	Acier
Propriété	Amortissement Vario®
Matériau coque de protection	Aluminium
Couleur	noir / orange
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Classe de protection	S3
Pointure UE	50
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité