

**HOLEX****Mandrin à pinces ER Type AD, BT 40 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 32****Données de commande**

N° commande	302767 32
GTIN	4062406230067
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Écrou de serrage de précision de haute qualité.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

**Livraison:**

Avec écrou de serrage ER.

**Accessoire(s):**

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Remarque(s):**

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Méthode d'usinage: HPC

Plage de serrage: 2 - 20 mm

Longueur de col cote A: 100 mm

Ø ext. D: 50 mm

Écrou de serrage ER de rechange: 32

Clé de serrage ER: 32

**Description technique**

Ecrou de serrage ER de rechange	32
Longueur de col cote A	100 mm
Ø ext. D	50 mm
Plage de serrage	2 - 20 mm
Clé de serrage ER	32
Ø serrage D <sub>1</sub>	2-20 mm
Support	BT 40 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins à pinces

---

## Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 32	309680 32
--	-----------