

HOLEX**Mandrin à pinces ER Type AD, BT 50 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 32****Données de commande**

N° commande	302827 32
GTIN	4062406230104
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Écrou de serrage de précision de haute qualité.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Description technique

Clé de serrage ER	32
Ø ext. D	50 mm
Écrou de serrage ER de rechange	32

Plage de serrage	2 - 20 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	2-20 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 32	309680 32
--	-----------