

## PRYOR

Jeu de lettres à frapper, 26 pièces Dotstress A – Z, Hauteur écriture: 4mm



### Données de commande

N° commande	085442 4
GTIN	5022044146297
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

**Poinçon à marquer manuel Dotstress (pointillé)** avec gravure en rayon, qui permet d'exposer la surface du matériau à une moindre sollicitation lors de l'estampage.

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

**Police normale:** le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

**Poinçon de précision hautes performances,** revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir code art. 08 5411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 08 5411 réf. 3/1.

Lettres à frapper individuelles, voir code art. 08 5431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 08 5431 réf. 3/A.

#### Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

### Description technique

Longueur totale	70 mm
Epaisseur corps	9,5
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

---

## Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------