

AEG

Meuleuse d'angle, Type: WS8-115S



Données de commande

N° commande	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle une main 115 mm légère et puissante, **compacte et maniable**, possibilité de pivoter la tête par pas de 90°, réglage rapide du capot de protection, filetage M14.

Livraison:

Avec capot de protection, élément de serrage et poignée supplémentaire.

Description technique

Ø disque max.	115 mm
Puissance absorbée	800 W
Vibrations maximales suivant EN	4,2 m/s ²
Prof. de tronçonnage max.	28 mm
Référence fabricant	WS8-115S
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Poids	1,9 kg
Plage de vitesses de rotation	12000 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle

