



Meuleuse d'angle compacte, Type: AGV10125EK



Données de commande

N° commande	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Classe d'article	03M

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm. Meuleuse d'angle compacte et puissante avec grande profondeur de tronçonnage grâce à la tête d'engrenage métallique plate.

- **Câble secteur de 4 m.**
- **Blocage de broche pour un changement de disque rapide.**
- **Réglage rapide du capot de protection.**
- **Verrouillage anti-redémarrage.**

Meuleuse d'angle 1000 W / 125 mm, **modèle compact.** Avec élément de serrage.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage.

Remarque(s):

Toutes les meuleuses d'angle compactes avec interrupteur verrouillable sont dépourvues de système «homme-mort».

Description technique

Ø disque max.	125 mm
Vibrations maximales suivant EN	2,6 m/s ²
Poids	2,2 kg
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Puissance absorbée	1000 W
Dispositif homme-mort	non

Référence fabricant	AGV10-125EK
Particularité	Modèle court
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	11000 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type NUT	073930 NUT
Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC