



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 22 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	638168 6
GTIN	4062406230845
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M20 et pour bougies d'allumage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 15 pièces 642220 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Douilles pour bougies d'allumage: 2 pièces similaires 642450 réf. 16; 20,8

Poignées transversales: 1 pièce 641320 réf. 295

Rallonges: 2 pièces 641020 réf. 130; 255

Cardans: 1 pièce 641620 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640190 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 62 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-30 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
----------------------	-----------

Nombre de pièces	22
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-30 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	407 mm
Largeur	227 mm
Hauteur	62 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 638168	630324 638168
Boîte Type 4	630323 4