


Garant**Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 11mm****Données de commande**

N° commande	630929 11
GTIN	4062406231125
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 630932; HOLEX: 630962).

Description technique

Longueur	25 mm
Ø côté réception	15,9 mm
Ouverture	11 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille