

## Garant

### Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 8xD, Système / Ø queue: DM/40



#### Données de commande

N° commande	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Classe d'article	29E

#### Description

##### Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

##### Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$ .

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 408 mm

Plage non serrable S: 144 mm

Long. serrage recommandée: 160 mm

Jeu de vis de montage: 269026 3

#### Description technique

Long. serrage recommandée	160 mm
Plage non serrable S	144 mm
Système	DM
Jeu de vis de montage	269026 3
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Longueur totale L	408 mm

Têtes de coupe interchangeables adaptées	264838; 264839
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63