

**Garant****Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 11×D,  
Système / Ø queue: DM/60****Données de commande**

N° commande	264934 DM/60
GTIN	4062406231385
Classe d'article	29E

**Description****Livraison:**

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

**Remarque(s):**

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$ .

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 808 mm

Déport H corps de base: 10 mm

Plage non serrable S: 309 mm

Long. serrage recommandée: 240 mm

Jeu de vis de montage: 269026 3

**Description technique**

Déport H corps de base	10 mm
Système	DM
Plage non serrable S	309 mm
Long. serrage recommandée	240 mm
Jeu de vis de montage	269026 3
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208

Longueur totale L	808 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264838; 264839
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	11×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALEPAGE PSC 63