

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, droite, Système / type: GL/10****Données de commande**

N° commande	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264866, 264870 et 264874.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: GL

Connexion porte-outils / tourelle: 16 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SCLCR

Plaquette adaptée: CC.. 0602..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 20 mm

Déport L_3 : 11 mm

Description technique

Longueur totale L	15,4 mm
-------------------	---------

Angle d'attaque	95 degré
Série	Master Mute
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCR
Déport L ₃	11 mm
Connexion porte-outils / tourelle	16 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Vis pour plaquette	269028 38
Système	GL
Ø pré-perçage min. D _{min}	20 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 38	269028 38
------------------------------------	-----------