

**Filière 6g, M: M8****Données de commande**

N° commande	140330 M8
GTIN	4062406233204
Classe d'article	12K

Description**Exécution:**

Filière fermée, préfondue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,25 mm

Ø ext.: 25 mm

Hauteur: 9 mm

Description technique

Pas	1,25 mm
Taille de filetage	M8
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Ø ext.	25 mm
Hauteur	9 mm

Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		