

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, MF: M30X2,5****Données de commande**

N° commande	130005 M30X2,5
GTIN	4062406238490
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

Type de filetage	MF
Taille de filetage	M30×2,5
Carré corps □	18 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	22 mm
Ø perçage	27,5 mm
Longueur totale L	180 mm
Profondeur de filetage	90 mm
Filetage Ø	30 mm
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	2,5 mm
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376
Classe de tolérance	ISO 1 4H

Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Nombre de dents Z	4
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud