

Garant
Porte-outils eco, forme B7 radial à droite, long, Queue Ø d1: 40mm


Données de commande

N° commande	319091 40
GTIN	4062406240738
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- **Trempés à cœur HRC 58 ±2.**
- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.**
- **Avec gicleurs.**

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Description technique

Queue Ø d ₁	40 mm
------------------------	-------

Code couleur queue VDI	VDI 40
h_1	25 mm
b_1	118 mm
h_2	34 mm
h_5	48 mm
h_6	42,5 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm
b_2	75,5 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI