

**Garant**
**Porte-outils eco, forme B8 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 40mm**


## Données de commande

N° commande	319093 40
GTIN	4062406240752
Classe d'article	31V

## Description

### Exécution:

- **Trempés à cœur HRC 58 ±2.**
- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.**
- **Avec gicleurs.**

### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

### Norme:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: ZA

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 118 mm

b<sub>2</sub>: 75,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

## Description technique

l <sub>1</sub>	22 mm
----------------	-------

Queue Ø d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>6</sub>	42,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h <sub>5</sub>	48 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	118 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
b <sub>2</sub>	75,5 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI