



Porte-lames de tronçonnage VDI, hauteur de lame 32, Queue Ø d1: 40-UEKmm



Données de commande

N° commande	319149 40-UEK
GTIN	2050002040069
Classe d'article	33E

Description

Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver.

- **Avec denture double au niveau de la queue VDI, pour utilisation à gauche ou à droite.**
- **Avec gicleur à bille pour un arrosage optimal des arêtes.**
- **Serrage de la lame de rainurage via la barre de serrage.**
- **Réglage en hauteur de ± 1 mm.**

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Remarque(s):

Réf. 30-UEK et 40-UEK en exécution en hauteur.

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 40
Hauteur H	100 mm
L ₁	88,5 mm

Largeur B ₁	35 mm
Largeur B ₂	60 mm
Largeur B ₃	48 mm
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage VDI