

**Rubans adhésifs textiles, vert olive, Largeur×longueur (mm×m): 50X50****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 083768 50X50 |
| GTIN | 4062406242237 |
| Classe d'article | 02A |

Description**Exécution:**

Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés. Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l'abrasion. Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 2 semaines.

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Type de ruban adhésif: une face

Masse adhésive: Caoutchouc naturel

Épaisseur: 0,3 mm

Description technique

| | |
|-------------------------|---------|
| Matériau support | Tissu |
| Finesse de la toile | 59 mesh |
| Température de stockage | 20 °C |

Fiche technique

| | |
|--|----------------------|
| Particularité | Résistant aux UV |
| Particularité | découpable à la main |
| Support présent | non |
| Extensibilité | 12,5 % |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Durée de conservation minimum | 12 mois |
| Résistance à la traction | 5,8 N/mm |
| Couleur | Vert |
| Masse adhésive | Caoutchouc naturel |
| Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,33 N/mm |
| résiste à des températures jusqu'à | 40 °C |
| Longueur | 50 m |
| Largeur | 50 mm |
| Type de ruban adhésif | une face |
| Utilisation | Etanchéifier |
| Utilisation | Fixer |
| Utilisation | Attacher |
| Utilisation | Fixer |
| Utilisation | Masquer |
| Utilisation | Emballer |
| Utilisation | Coller |
| Utilisation | Décollage |
| Humidité de l'air du local de stockage | 50 % |
| Attribut des noms de produit | vert olive |
| Type de produit | Ruban adhésif |