

**Jeu de rubans adhésifs crêpés fins, couleur naturelle, Largeur×longueur (mm×m): 48X50****Données de commande**

N° commande	083769 48X50
GTIN	4062406242251
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que la réparation, la protection, le collage et l'emballage.

Ruban légèrement crêpé avec bon pouvoir adhésif pour travaux de masquage de courte durée sur des surfaces lisses à l'intérieur. Thermorésistants jusqu'à 60°C.

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Masse adhésive: Caoutchouc naturel

Épaisseur: 0,14 mm

Nombre de rubans adhésifs: 5

Description technique

Épaisseur	0,14 mm
Résistance à la traction	3 N/mm
Support présent	non

Fiche technique

Extensibilité	10 %
Utilisation	Attacher
Utilisation	Masquer
Utilisation	Décollage
Utilisation	Fixer
Largeur	48 mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,32 N/mm
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Matériau support	Crêpé
Type de ruban adhésif	une face
résiste à des températures jusqu'à	60 °C
Nombre de rubans adhésifs	5
Longueur	50 m
Couleur	nature
Température de stockage	20 °C
Durée de conservation minimum	12 mois
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Type de produit	Ruban adhésif