

**Rubans adhésifs textiles, Rouge, Largeur×longueur (mm×m): 38X25****Données de commande**

N° commande	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés. Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l'abrasion. Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 2 semaines.

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Type de ruban adhésif: une face

Masse adhésive: Caoutchouc naturel

Epaisseur: 0,3 mm

Description technique

Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Longueur	25 m
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,33 N/mm

Fiche technique

Durée de conservation minimum	12 mois
Support présent	non
Résistance à la traction	5,8 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	40 °C
Largeur	38 mm
Epaisseur	0,3 mm
Température de stockage	20 °C
Extensibilité	12,5 %
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	découpable à la main
Couleur	rouge
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Type de ruban adhésif	une face
Utilisation	Etanchéfier
Utilisation	Fixer
Utilisation	Attacher
Utilisation	Fixer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Emballer
Utilisation	Coller
Utilisation	Décollage
Matériau support	Tissu
Finesse de la toile	59 mesh
Attribut des noms de produit	Rouge
Type de produit	Ruban adhésif