

HOLEX**Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout, SA 40 court, Ø serrage D1: 40mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300225 40 |
| GTIN | 4062406242695 |
| Classe d'article | 32A |

Description**Exécution:**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Avec arrosage. Non obturable.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ø ext. D | 80 mm |
| Longueur de col cote A | 120 mm |
| Ø serrage D ₁ | 40 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 32 |
| Support | SA 40 court |
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | AD |

| | |
|--|---------------------------------|
| Arrosage | Non obturable |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 32 mm | 309900 32 |
|---|-----------|