

**Mandrin Weldon, type AD, SA 50 court, Ø serrage D1: 8mm****Données de commande**

N° commande	300315 8
GTIN	4062406242978
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Ø serrage D <sub>1</sub>	8 mm
Ø ext. D	28 mm
Vis de serrage de rechange 309900	8
Longueur de col cote A	63 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 8 mm	309900 8
--	----------